

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Numărul de comandă 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●○

Zgomot de mișcare ●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Kappa load

Tip Rola pivotantă

Standard EN12533 - Role rezistente

Capacitate de încărcare la 4 km/h 1680 kg

Capacitate de încărcare la 6 km/h 1400 kg

Capacitate de încărcare statică 2800 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 60 °C

Înălțime totală 255 mm

Lățime totală 140 mm

Greutate totală 13,052 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Fontă
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	80 mm
Lățimea corpului	80 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

FURCA

Material	Fontă sau fier forjat, greu
FormăFurcă	Larg, Rezistent
Rulment pivotant	Rulment cu role de tracțiune cu bilă pentru canelare adâncă
Culoare	Zink-fier (transparent)
Offset	65 mm
Raza de pivotare	170 mm
Interferență pivotantă	340 mm
	✓
Diametru cupolă	140 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	175 mm
Lățimea plăcii	140 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	105 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	140 mm
Diametru orificiu placă	15 mm

KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212

Numărul de comandă 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

