

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Номер замовлення 00800109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ○○○○○

Шум руху ○○○○○

Атриція ○○○○○

Стойкість до корозії ○○○○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	310 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	160 mm
Загальна ширина	118 mm
Загальна вага	6,94 kg

КОЛЕСО

Носіння	Немеханізована Хаб
Діаметр	100 mm
Протектор	30 mm
Ширина тіла	30 mm

КРОНШТЕЙН

Офсет (Зсув)	30 mm
Радіус повороту	84 mm
Поворотне з'єднання	168 mm
Діаметр ковпачка	104 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Довжина пластини	112 mm
Ширина тарілки	112 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	92 mm
Діаметр отвору планшета	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Номер замовлення 00800109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

