

ZETA

4681IFP160P63

EAN 4031582365993
Objednávací číslo 00837705

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●●○

Hlučnost ●●●●●

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	350 kg
Nosnost 6 km/h	280 kg
Statická Nosnost	700 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková výška	200 mm
Stavební výška	96 mm
Celková hmotnost	3,354 kg

KOLO

Materiál středu	Hliník
	měkký
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Šedá / bez označení
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	160 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdość Běhoun (A)	67 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	55 mm
Průměr otáčení	230 mm
Poloměr otáčení	96 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	137 mm
Šířka plotny	105 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	75 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Průměr otvoru plotny	11 mm

ZETA

4681IFP160P63

EAN 4031582365993
Objednáací číslo 00837705



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

