

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ●

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila stainless
Tip	Okreni Tocak sa kocnica tocka
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	yes
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	69 mm
Ukupna širina	43 mm
Ukupna težina	0.2 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	nerdjajuci čelik, medijum
oblik viljuskas	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	nerdjajuci čelik
ofset	24 mm
okretni radijus	70 mm
Otpor okretanju	140 mm
Material brake pedal	poliamid
Prečnik kupole	41 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	19 mm
Širina tela	19 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Skverna ploča
Dužina ploče	60 mm
Širina ploče	60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	38 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	48 mm
Prečnik otvora ploče	6.3 mm

AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

Broj porudžbine 00036676
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

