INFORMACIJE O PROIZVODU

# AGILA STAINLESS

7475PJO050P40

EAN 4031582350975

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

| | |
|---|---|
| Performanse kotrljanja | ●●●○○ |
| Buka u pokretu | ●●●●○ |
| Ishrana | ●●●○○ |
| otpornost na rdju | ●●●●● |

## OSNOVNI ATRIBUTI

| | |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Agila stainless |
| Tip | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h | 40 kg |
| Električni provod | no |
| nerdjajuci | yes |
| Statički Nosivost | 80 kg |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C |
| Sveukupna visina | 69 mm |
| Ukupna širina | 43 mm |
| Ukupna težina | 0.2 kg |

## KUCISTE

| | |
|---|---|
| Materijal kućišta | nerdjajuci čelik, medijum |
| oblik viljuska | siroko |
| okretni lezaj | Dve lopte |
| Boja | nerdjajuci čelik |
| ofset | 24 mm |
| okretni radijus | 70 mm |
| Otpor okretanju | 140 mm |
| Material brake pedal | poliamid |
| Prečnik kupole | 41 mm |

## TOCAK

| | |
|---|---|
| Materijal za telo | polipropilen |
| materijal omotaca | Termoplastična guma |
| Nošenje | klizni lezaj |
| Boja Tocak | Srebrna siva (RAL7001) |
| stitnici omotaca | Bez stražara |
| Prečnik | 50 mm |
| Širina omotac | 19 mm |
| Širina tela | 19 mm |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A |

## PRILAGOĐAVANJE

| | |
|---|---|
| Tip uklapanja | Skverna ploča |
| Dužina ploče | 60 mm |
| Širina ploče | 60 mm |
| Dužina otvora ploče (Minimalno) | 38 mm |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm |
| Širina otvora ploče (Minimalno) | 38 mm |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 48 mm |
| Prečnik otvora ploče | 6.3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA STAINLESS


7475PJO050P40


EAN 4031582350975

Broj porudžbine 00036676

**Crteži proizvoda**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH