



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	铸件
胎面材料	聚氨酯，铸造的
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	蜂蜜黄 (RAL1005)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	40 mm
轴孔直径	20 mm
中心长度	50 mm
轮体宽度	40 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	42 岸 D
轴承类型	6204ZV
适用于	bt

表现

滚动性能	● ● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Novatech
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	480 kg
6 公里/小时的载重	400 kg
静态载重	800 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	1.51 kg

技术图纸

