ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

PURETECH

PIR 160x40-Ø20

EAN 4031582320374



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Puretech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	135 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	270 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	0,85 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Цвет Колесо	Черный графит (RAL9011)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	40 mm
Диаметр отверстия Ось	20 mm
Длина хаба	58 mm
Ширина тела	40 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIR 160x40-Ø20

EAN 4031582320374

Номер заказа 00023493

Чертежи изделия



© Copyright 2026 TENTE International GmbH