

ALPHA

3472PVU160P63

EAN 4031582396225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●○○○

Устойчив на корозия ●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	135 kg
Статичен Товароносимост	270 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Обща височина	200 mm
Общо тегло	2,33 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Плъзгащ лагер със синтетична Разделител тръба
Ос	Завинтен с гайка
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	40 mm
Твърдост на Резба (A)	85 Бръснач A

ВИЛКА

Материал	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Изместване	55 mm
Радиус на завъртане	135 mm
Интерференция при завъртане	270 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Правоъгълна плака
Дължина на плаката	137 mm
Ширина на плаката	105 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)	105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)	75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)	80 mm
Диаметър на отвора на плаката	11 mm

ALPHA

3472PVU160P63

EAN 4031582396225



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

