

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Numéro de commande 00033000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	25 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	50 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	50.5 mm
Largeur totale	32 mm
Poids	0.07 kg

CHAPE

Déport	13 mm
Rayon d'encombrement	32 mm
Diamètre d'encombrement	64 mm
Diamètre du dôme	32 mm

ROUE

Diamètre	38 mm
Largeur du bandage	16 mm
Largeur du corps de roue	16 mm

RACCORD

Longueur de la platine	46 mm
Largeur de la platine	38 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	28 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	36 mm
Diamètre des trous de la platine	5.3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46x38

EAN 4031582336672

Numéro de commande 00032083

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

