

ALPHA STAINLESS

8477UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312836

Pasūtījuma numurs 00035509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha stainless
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	200 kg
Nerūsējošais	✓
Statiskā kravnesība	400 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	155 mm
Kopējais platums	75 mm
Kopējais svars	1,015 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Nerūsējošais tērauds, smags
Dakšas forma	Plašs
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Nerūsējošais tērauds
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	123 mm
Grozāms savienojums	246 mm
Kupola diametrs	75 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477UAD125P62 NATURAL/3004

EAN 4031582312836

Pasūtījuma numurs 00035509



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

8477...125P62

