

# LINEA LIGHT

5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

EAN 4031582399073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ● |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ● |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ● |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ● |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Název produktu              | Linea light              |
| Typ                         | Otočné Kolečko           |
| Norma                       | EN12528 - Nábytková kola |
| Nosnost 3 km/h              | 90 kg                    |
| Elektrické vodivé           | Ano                      |
| Nerezové                    | Ne                       |
| Statická Nosnost            | 180 kg                   |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                    |
| Celková výška               | 75,5 mm                  |
| Stavební výška              | 55 mm                    |
| Celková hmotnost            | 0,16 kg                  |

## UCHYCENÍ

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Materiál pouzdra | Polyamid                |
| Tvar Vidlice     | Uchycení dvou Kolo      |
| Otočné ložisko   | Přírubový čep, otočný   |
| Barva vidlice    | Stříbrně šedá (RAL7001) |
| Vyosení          | 23 mm                   |
| Poloměr otáčení  | 30 mm                   |
| Průměr otáčení   | 130 mm                  |

## KOLO

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Materiál středu         | Polyamid, elektricky vodivý               |
| Materiál běhounu        | Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý |
| Ložisko                 | Ložisko                                   |
| Barva Běhounu           | břidlicově šedá (RAL7015)                 |
| Barva Kola              | břidlicově šedá (RAL7015)                 |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra                               |
| Průměr                  | 75 mm                                     |
| Šířka Běhoun            | 15 mm                                     |
| Průměr otvoru pro Šroub | 0 mm                                      |
| Délka náboje            | 0 mm                                      |
| Šířka středu kola       | 15 mm                                     |
| Tvrдост Běhoun (A)      | 92 Obuv A                                 |

## MONTÁŽ

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ uchycení           | slepá díra pro armaturu B10 |
| Průměr otvoru uchycení | 10 mm                       |



Návrhář klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



product  
design  
award

Ocenění  
IF Design  
Award

# LINEA LIGHT



5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

EAN 4031582399073

Objednáací číslo 00770563  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Návrhář klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



product  
design  
award

Ocenění  
IF Design  
Award