

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Номер на поръчката 900000053



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●●●

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Integral assist
Съвместимо с WeAssist	✓
Тип корпус	Завъртане на Колело с централно, пълно или Заклучване по пососка
Стандартен	EN12531 – Легло за болнични заведения
Товароносимост при 4 км/ч	150 kg
Статичен Товароносимост	450 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	183 mm
Обща ширина	110,5 mm
Общо тегло	4,682 kg

Награда за
Дизайн Red Dot

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана, желязо
Материал на реазбата	Полиуретан, Пресовано
Лагер	Двигател център
Цвят Резба	Сива шистичка (RAL7015)
Предпазители за резби	Интегрирана нишка
Диаметър	150 mm
Ширина на Резба	50 mm
Твърдост на Резба (A)	85 Бръснач A

ВИЛКА

Въртящ се лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят	Сиво бяло (RAL9002)
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	115 mm
Интерференция при завъртане	230 mm
Диаметър на купол	110,5 mm

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Щифт с Отвор за ексцентрик за профилни профили, къса Версия
----------------	---

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Тип двигател: Безчетков постоянен ток (BLDC)

ДВИГАТЕЛЗА ПЪТУВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИЯ АГРЕГАТ

Номинално напрежение	25 V
Номинална изходна мощност	92 W
Номинална скорост	5 km/h
Посоки на пътуване	Напред и назад

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Номер на поръчката 900000053

АКТУАТОРНА ДВИГАТЕЛНИЯ АГРЕГАТ

Номинална скорост	5 km/h
-------------------	--------



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Награда за
Дизайн Red Dot

INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Номер на поръчката 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ



Награда за
Дизайн Red Dot