

RADIATA

994TETP080P64

EAN 4031582423471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Radiata
Type	Roulette pour chariot « tortue »
Capacité de charge à 3 km/h	1500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	166 mm
Poids	24,063 kg

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	40 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Acier mécano-soudé
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Diamètre d'encombrement	400 mm

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	175 mm
Largeur de la platine	140 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	140 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	15 mm

RADIATA

994TETP080P64

EAN 4031582423471



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

