

AVIANA

5976PJE075P54 LIGHT STANDARD 7001

EAN 4031582370966

Номер замовлення 00036982



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●●●
Атриція	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●●●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Aviana
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	102 mm
Загальна ширина	69 mm
Загальна вага	0,341 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Конічний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Ширина тіла	25 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Поліамід
Виля Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Срібно-сірий (RAL7001)
Офсет (Зсув)	28 mm
Радіус повороту	68,5 mm
Поворотне з'єднання	137 mm
Діаметр ковпачка	54 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Прямокутна пластина з гальмівними елементами
Довжина пластини	70 mm
Ширина тарілки	55 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)	51 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)	41 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)	51 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)	57 mm
Діаметр отвору планшета	5,5 mm



Нагорода Red Dot Дизайн Award



Нагорода German Дизайн Award

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

