PRODUCTINFORMATIE

ICS

5327PJP100P50

EAN 4031582367423



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●●○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	ICS
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	141 mm
Totaal gewicht	0,59 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Slank
Zwenklager	Stift, zwenkend
Offset	37 mm
Uitzwenking	240 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Geïntegreerde afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm

IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327PJP100P50


EAN 4031582367423

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen







IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH