

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	E-Drive optima
Ház típusa	Meghajtó egység
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Összsúly	7,26 kg
Hossz	Max. 315 mm (vészhelyzeti kioldás működtetve)
Kerékátmérő	125 mm, kopási határérték 115 mm
Kerék futófelülete	Tömör gumi , nyomot nem hagyó, Shore A 63
Kerékszélesség	35 mm
Szélesség	222 mm
Maximális nyomóerő	25
Maximális emelési erő / érintkezési nyomóerő	400
Magasság kiindulási helyzetben	140 mm
Telepítési magasság	170 mm
Vészhelyzeti kioldás	Mechanikus
Védelem típusa	IPX4 (fröccsenő víz minden oldalról, minden dugó csatlakoztatva)
Megengedett környezeti hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között, páratartalom 90%, nem kondenzáló
Súly	7,25 kg
Maximális sebesség	6 km/h
Tengelytávolság	30 mm
Földelési egyenetlenség (minimális)	-15 mm
Földelési egyenetlenség (maximális)	15 mm
Megengedett tárolási hőmérséklet (minimális)	-10 °C
Megengedett tárolási hőmérséklet (maximális)	45 °C

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

VÁZ

A ház anyaga	Elektromos
Villa alakja	Meghajtás

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Csapágy	Peremes kerék
Átmérő	125 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
-------------------	--------------------------

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

