PRODUCTINFORMATIE

STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335897



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●●
Corrosieweerstand	●●●●○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Stylea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	50 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	91,5 mm
Totale breedte	46 mm

VORK

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	53 mm
Uitzwenking	106 mm
Diameter koepel	23 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	65 mm
Breedte Loopvlak	7 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stiftgat voor B10-bevestiging
Diameter boutgat diameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5920UOI065L51-11 DOM23x43,6 ALU

EAN 4031582335897

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH