

AGILA

2477PJP125P50

EAN 4031582050479
Bestelnummer 00006267

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	100 kg
Statisch Draagvermogen	200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	160 mm
Totale breedte	60 mm
Totaal gewicht	0,874 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	83 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	41 mm
Zwenk radius	131 mm
Uitzwenking	262 mm
Diameter koepel	60 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm

AGILA

2477PJP125P50

EAN 4031582050479
Bestelnummer 00006267



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

