

KAPPA FLEX

9758ITP200P63 SH92A

EAN 4031582443646



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa flex
Capacité de charge à 4 km/h	450 kg
Capacité de charge à 6 km/h	300 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	900 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	260 mm
Poids	4.7 kg

ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	142 mm
Largeur de la platine	111 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	99 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	112 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	74 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	83 mm
Diamètre des trous de la platine	12.7 mm