**ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ**

# BASETECH

## POO125x40-Ø12 white

EAN 4031582410365



Изображение может отличаться от оригинального продукта

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

| | |
|---|---|
| Производительность рулона | ●●●○○ |
| Шум движения | ●●●○○ |
| Исчезновение | ●●●●● |
| Устойчивость к коррозии | ●●●○○ |

### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|---|---|
| Название продукта | Basetech |
| Тип | Колесо |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 200 kg |
| Электропроводящий | Нет |
| Нержавеющая сталь | Нет |
| Грузоподъемность статическая | 400 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 0,18 kg |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 125 mm |
| Ширина Протектор | 40 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 12 mm |
| Длина хаба | 44,4 mm |
| Твердость Протектор (D) | 65 Береговая дорога D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# BASETECH

POO125x40-Ø12 white

EAN 4031582410365

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Чертежи изделия




© Copyright 2026 TENTE International GmbH