

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Номер на поръчката 00005567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
	мек
Материал на резбата	Полиуретан, пенообразен
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Черно
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	175 mm
Ширина на Резба	30 mm
Диаметър на отворите Ос	8 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	30 mm
Твърдост на Резба (A)	70 Бръснач A

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●●○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Maxtech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	75 kg
Статичен Товароносимост	150 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	60 °C
Общо тегло	0,4 kg

# MAXTECH

PNP 175X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Номер на поръчката 00005567



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

