

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226

Номер заказа 00028775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Alpha
Тип корпуса	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12532 - Транспортное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	70 kg
Электропроводящий	✓
Грузоподъемность статическая	140 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	128 mm
Общая ширина	85 mm
Общий вес	0,511 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, черная, электропроводная
Подшипник	Роликовый (Игольчатый) подшипник
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Пассивированный голубым
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	30 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Стальной лист, тяжелый
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	103 mm
Ширина пластины	85 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	77 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Диаметр отверстия пластины	9 mm

# ALPHA

3478DYR100P62

EAN 4031582399226

Номер заказа 00028775



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

