

# KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212  
Bestelnummer 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ● ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Productnaam                  | Kappa load                 |
| Type                         | Zwenkwiel                  |
| Standaard                    | EN12533 - Zwaarlast wielen |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 1680 kg                    |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 1400 kg                    |
| Statisch Draagvermogen       | 2800 kg                    |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                     |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                      |
| Totale hoogte                | 255 mm                     |
| Totale breedte               | 140 mm                     |
| Totaal gewicht               | 13,052 kg                  |

## WIEL

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal            | Gietijzer               |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gegoten   |
| Lager                         | Precisiekogellagers     |
| As                            | Vastgeschroefd met moer |
| Kleur Wiel                    | Honinggeel (RAL1005)    |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes         |
| Diameter                      | 200 mm                  |
| Breedte Loopvlak              | 80 mm                   |
| Breedte wielkern              | 80 mm                   |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A              |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D              |

## VORK

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Materiaal       | Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar |
| Vork Vorm       | Breed, versterkt                   |
| Zwenklager      | Precisiekogellager                 |
| Kleur           | Zink-ijzer (transparant)           |
| Offset          | 65 mm                              |
| Zwenk radius    | 170 mm                             |
| Uitzwenking     | 340 mm                             |
|                 | ✓                                  |
| Diameter koepel | 140 mm                             |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 175 mm             |
| Breedte plaat                      | 140 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 140 mm             |
| Diameter bevestigingsgat           | 15 mm              |

# KAPPA LOAD

9650FTP200P64 CL97

EAN 4031582314212  
Bestelnummer 00829771



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

