

# NOVATECH

FTP 200x80-Ø30 HL90

EAN 4031582319347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## ROUE

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Corps de roue            | Fonte                           |
| Bandage                  | Polyuréthane, coulé             |
| Roulement                | Roulement à billes de précision |
| Couleur de la roue       | Jaune miel (RAL1005)            |
| Pare-fils                | Avec pare-fils                  |
| Diamètre                 | 200 mm                          |
| Largeur du bandage       | 80 mm                           |
| Diamètre de l'alésage    | 30 mm                           |
| Longueur de moyeu        | 90 mm                           |
| Largeur du corps de roue | 80 mm                           |
| Dureté du bandage (A)    | 92 Shore A                      |
| Dureté du bandage (D)    | 42 Shore D                      |
| Convient pour/à          | linde                           |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Nom du produit                  | Novatech                         |
| Type                            | Roue                             |
| Norme                           | EN12533 - Roulettes forte charge |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 1680 kg                          |
| Capacité de charge à 6 km/h     | 1400 kg                          |
| Conducteur d'électricité        | Non                              |
| Inoxydable                      | Non                              |
| Capacité de charge statique     | 2800 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                           |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                            |
| Poids                           | 6,99 kg                          |

# NOVATECH


FTP 200x80-Ø30 HL90

EAN 4031582319347

Numéro de commande 00828810  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




# NOVATECH

FTP 200x80-030 H290

EAN 4031582389347

Numéro de commande 00828810



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.