

AGILA

2470DIK050P30-11

EAN 4031582010091



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	40 kg
Električni provod	no
nerdjajući	no
Statički Nosivost	80 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Sveukupna visina	69 mm
Ukupna širina	43 mm
Ukupna težina	0.21 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljaska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	24 mm
okretni radijus	49 mm
Otpor okretanju	98 mm
Prečnik kupole	41 mm

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	konusi lezaj
Boja Tocak	plavo cinkovano
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	50 mm
Širina omotac	19 mm
Širina tela	19 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	otvor za vijak
dimenzija rupa sraf	11 mm
Savet	Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine.

AGILA

2470DIK050P30-11

EAN 4031582010091

Broj porudžbine 00003889
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

