ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●●
Стійкість до корозії	●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Stylea
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12528 — Меблеві колісні опори
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	35 mm
Загальна ширина	52 mm
Загальна вага	0,05 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Стрижень, обертання
Колір	Графітовий чорний (RAL9011)
Офсет (Зсув)	12 mm
Радіус повороту	37 mm
Поворотне з’єднання	74 mm
Діаметр ковпачка	15,2 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання із Розпірка трубкою
Вісь	Згинання
Колір Протектор	Антрацитово-сірий (RAL7016)
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	40 mm
Протектор	12 mm
Діаметр отвору Вісь	0 mm
Довжина хаба	0 mm
Ширина тіла	12 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Глухий отвір для з’єднання B10
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

EAN 4031582359855

Номер замовлення 00770013

Креслення продукту





