

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Numărul de comandă 00032083



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ● ● ● ○ ○

Zgomot de mișcare ● ● ● ○ ○

Atriiție ● ● ● ● ○

Rezistență la coroziune ● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Compacta
Tip de carcasă	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	25 kg
Capacitate de încărcare statică	50 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	50,5 mm
Lățime totală	32 mm
Greutate totală	0,071 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	38 mm
Benză de rulare	16 mm
Lățimea corpului	16 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

FURCA

Material	Tablă de oțel, ușoară
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Cursă cu o Colivie pentru bile
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	13 mm
Raza de pivotare	32 mm
Interferență pivotantă	64 mm
Diametru cupolă	32 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	46 mm
Lățimea plăcii	38 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	28 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	36 mm
Diametru orificiu placă	5,3 mm

COMPACTA

1430POI038P60-46X38

EAN 4031582336672

Numărul de comandă 00032083

DESENE TEHNICE

