

# OMIKRON FLEX

9850FCP200P63 SH92A TFR

EAN 4031582485387



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron flex
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	900 kg
Nosnost 6 km/h	600 kg
Statická Nosnost	1800 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	272 mm
Celková hmotnost	11 kg

## KOLO

Materiál středu	Litina
Materiál běhounu	Ultratech polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

## UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Speciální funkce
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Vyosení	100 mm
Poloměr otáčení	200 mm
Průměr otáčení	400 mm

## MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	140 mm
Šířka plotny	110 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	105 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	13 mm
Průměr otvoru uchycení	105 mm