

ALPHA

3472PVR200P63

EAN 4031582304923



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha
Tipo	Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	205 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	410 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Altura total	240 mm
Ancho total	96 mm
Peso total	3.05 kg

SOPORTE

Material de la carcasa	Chapa de acero, pesada
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Color	Pasivado azul
Desplazamiento	55 mm
Radio de giro	155 mm
Interferencia de giro	310 mm
Diámetro del domo	96 mm

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Goma maciza, negro
Cojinete	Rodamiento de rodillos
Eje	Enroscado con tuerca
Color Aro	Negro grafito (RAL9011)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	80 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	137 mm
Anchura de la placa	105 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	105 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

ALPHA

3472PVR200P63

EAN 4031582304923

Número de pedido 00030718
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

