

# AGILA TWIN

2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

EAN 4031582302707



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Agila twin                   |
| Тип                                | Въртящ се Колело             |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                       |
| Електропроводим                    | Не                           |
| Неръждаемост                       | Не                           |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Обща височина                      | 99 mm                        |
| Обща ширина                        | 71 mm                        |
| Общо тегло                         | 0.46 kg                      |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал на корпуса         | Стоманен лист, среден  |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело    |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 31.4 mm                |
| Радиус на завъртане         | 72.5 mm                |
| Интерференция при завъртане | 145 mm                 |
| Диаметър на купол           | 65 mm                  |

## КОЛЕЛО

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото    | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата  | Термопластичен каучук             |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                     |
| Цвят на Колело        | Сребърно сиво (RAL7001)           |
| Предпазители за резби | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 75 mm                             |
| Ширина на Резба       | 25 mm                             |
| Ширина на тялото      | 25 mm                             |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                      |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Тип на фитинга            | Отвор за болт |
| Диаметър на отворите Болт | 10.3 mm       |

# AGILA TWIN

2970PJO075P30-10,3 offset-31,4 axle-M6

EAN 4031582302707

Номер на поръчката 00032147  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

