


NOVATECH

ETP085X90-Ø17 HL90

EAN 4031582369465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Novatech
Tip kućišta	Tocak
Nosivost na 3 km/h	800 kg
Statički Nosivost	1600 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C

TOCAK

Materijal za telo	Čelik, gvožđe
materijal omotaca	Poliuretana, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
štitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	85 mm
Širina omotac	90 mm
dimenzija rupa osovina	17 mm
dužina glavnice	90 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Tip ležaja	6303

TEHNIČKI CRTEŽI

