

# FOOTMASTER

## FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD

EAN 4031582495164

Pasūtījuma numurs 00800109



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ○○○○○

Kustības troksnis ○○○○○

Nodilums ○○○○○

Korozijas izturīgs ○○○○○

### PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Footmaster
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	310 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	90 °C
Kopējais augstums	160 mm
Kopējais platums	118 mm
Kopējais svars	6,94 kg

### RITENIS

Gūltnis	Mozzo non lavorato
Diametrs	100 mm
Protektora platums	30 mm
Korpusa platums	30 mm

### KRONŠTEINIS

Ofsets	30 mm
Pagrieziena rādiuss	84 mm
Grozāms savienojums	168 mm
Kupola diametrs	104 mm

### UZSTĀDĪŠANA

Plāksnes garums	112 mm
Plāksnes platums	112 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	92 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	92 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

