

## LUMINA

A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582341645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ○ |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ● ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Termék neve                       | Lumina            |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő |
| Tehrálás 3 km/h-nál               | 40 kg             |
| Elektromosan vezető               | Igen              |
| Rozsdamentes                      | Nem               |
| Statikus teherbírás               | 80 kg             |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C            |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C             |
| Összsúly                          | 0,11 kg           |
| Teljes szélesség                  | 55 mm             |

## VÁZ

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| A ház anyaga    | Polipropilén                              |
| Villa alakja    | Ikerkerék villaszerkezet, zárt, kupolával |
| Forgócsapág     | Csap, forgatható                          |
| Szín            | Grafitfekete (RAL9011)                    |
| Ellensúlyoz     | 20 mm                                     |
| Körbeforgás     | 104 mm                                    |
| Kupola átmérője | 38 mm                                     |

## KERÉK

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Polipropilén, elektromosan vezető       |
| Futófelület anyaga           | Termoplasztikus gumi, elektromos vezető |
| Csapág                       | Siklócsapág távtartóval                 |
| Tengely                      | Szegecselt                              |
| Futófelület színe            | Grafitfekete (RAL9011)                  |
| Kerék színe                  | Grafitfekete (RAL9011)                  |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül              |
| Átmérő                       | 50 mm                                   |
| Futófelület szélessége       | 8 mm                                    |
| Tengely furat átmérője       | 0 mm                                    |
| Kerékagy hossza              | 0 mm                                    |
| Test szélessége              | 8 mm                                    |
| A futófelület keménysége (A) | 87 Shore A                              |

## SZERELVÉNY

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Szerelvény típusa | Csap szorítógyűrűvel, peremmel |
| Szár átmérője     | 11 mm                          |
| Szár hossza       | 20 mm                          |

# LUMINA

A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011

EAN 4031582341645

Rendelési szám 00078288

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

