

## KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

订单号 00838864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能



运动噪音



损耗



耐腐蚀性



## 核心属性

产品名称	Kappa load
外壳类型	带全锁的旋转脚轮，脚轮头端
标准	EN12533 - 重载脚轮
4 公里/小时的载重	840 kg
6 公里/小时的载重	700 kg
静态载重	1680 kg
温度范围 (最低)	-40 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	170 mm

## 轮子

轮体材料	聚酰胺，重
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滑动轴承
轴	用螺母拧紧
侧盖	无螺纹护罩
直径	125 mm
胎面宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

## 支架

材料	铸铁或锻铁，重
支架形状	宽，加强的
旋转轴承	深槽滚珠推力滚柱轴承
偏移量	48 mm
转向干涉	221 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	135 mm
上板宽	110 mm
上板孔长度 (最大)	105 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	80 mm
上板孔直径	11 mm

# KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750  
订单号 00838864



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

