

INTEGRAL

2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154

Objednávací číslo 00030458



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statická Nosnost	450 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	229 mm
Stavební výška	70 mm
Celková hmotnost	1,616 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Barva Běhounu	břidlicově šedá (RAL7015)
Barva Kola	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Šířka středu kola	35 mm
Tvrdost Běhoun (D)	59 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva vidlice	Šedá bílá (RAL9002)
Vyosení	60 mm
Poloměr otáčení	160 mm
Průměr otáčení	320 mm
Poloměr otáčení	70 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Pevný Přírubový čep kulatý
Průměr čepu	32 mm
Délka čepu	45 mm
Poloha závitu šroubu	7 mm
Množství montážních otvorů	2
Informace	Omyvatelná lůžka musí být v místě montáže Zapečetěné výrobcem nemocničního lůžka.

DALŠÍ INFORMACE

Omyvatelné podle AK-BWA

Ocenění IF
Design
AwardOcenění Red
Dot
Design
Award

INTEGRAL




2040UAX200R05-32 9002 W

EAN 4031582300154
Objednací číslo 00030458



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF
Design
Award



Ocenění Red
Dot
Design
Award