

# NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ○ ○

Hlučnost ● ● ● ○ ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Novatech

Typ Kolo

Nosnost 3 km/h 800 kg

Statická Nosnost 1600 kg

Rozsah teploty (minimální) -20 °C

Teplotní rozsah (maximální) 60 °C

## KOLO

Materiál středu	Ocel, železo
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Zapečetěné
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	85 mm
Šířka Běhoun	80 mm
Průměr otvoru pro Šroub	12 mm
Délka náboje	85 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Typ těsnění	B
Vhodné pro	linde

# NOVATECH

ETX085X80-Ø12 HL85-B

EAN 4031582369670



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

