INFORMACE O PRODUKTU

# KAPPA LOAD

## 9658FTP250P64 CL97

Objednací číslo 00802704



Obrázek se může lišit od původního produktu

### VÝKON

| | |
|---|---|
| Valivý odpor | ●●●●○ |
| Hlučnost | ●●●○○ |
| Opotřebení | ●●●●○ |
| Odolné vůči korozi | ●●●●○ |

### ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|---|---|
| Název produktu | Kappa load |
| Typ | Pevné Kolečko |
| Norma | EN12533 – Heavy duty kolečka |
| Nosnost 4 km/h | 2160 kg |
| Nosnost 6 km/h | 1800 kg |
| Elektrické vodivé | Ne |
| Nerezové | Ne |
| Statická Nosnost | 3600 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková výška | 305 mm |
| Stavební výška | 140 mm |
| Celková hmotnost | 13,64 kg |

### UCHYCENÍ

| | |
|---|---|
| Materiál pouzdra | Litina nebo kovaná litina, těžká |
| Tvar Vidlice | Široký, Vyztužené |
| Barva vidlice | zinek-železo (průhledné) |
| Lubrication nipple | 1 |

### KOLO

| | |
|---|---|
| Materiál středu | Litina |
| Materiál běhounu | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Osa kola | Šroub s maticí |
| Barva Kola | Medově žlutá (RAL1005) |
| Ochranná krytka | S ložiskovým pouzdrem |
| Průměr | 250 mm |
| Šířka Běhoun | 80 mm |
| Šířka středu kola | 80 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A |
| Tvrdost Běhoun (D) | 42 Shore D |

### MONTÁŽ

| | |
|---|---|
| Typ uchycení | Obdélníková destička |
| Délka plotny | 175 mm |
| Šířka plotny | 140 mm |
| Délka otvoru plotny (maximální) | 105 mm |
| Šířka otvoru plotny (maximální) | 140 mm |
| Průměr otvoru plotny | 15 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# KAPPA LOAD


9658FTP250P64 CL97

Objednací číslo 00802704

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu




© Copyright 2026 TENTE International GmbH