

# BASETECH

POO125x40-Ø12 white

EAN 4031582410365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## КОЛЕЛО

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Материал на тялото      | Полипропилен                      |
| Материал на реазбата    | Идентично с тяло на Колело        |
| Лагер                   | Плъзгащ лагер                     |
| Предпазители за резби   | Без предпазно устройство за резба |
| Диаметър                | 125 mm                            |
| Ширина на Резба         | 40 mm                             |
| Диаметър на отворите Ос | 12 mm                             |
| Дължина на центъра      | 44.4 mm                           |
| Твърдост на Резба (D)   | 65 Бръснач D                      |

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ○ ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ● |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Име на продукта                    | Basetech                     |
| Тип                                | Колело                       |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 200 kg                       |
| Електропроводим                    | Не                           |
| Неръждаемост                       | Не                           |
| Статичен Товароносимост            | 400 kg                       |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                       |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                        |
| Общо тегло                         | 0.18 kg                      |

