INFORMACE O PRODUKTU

STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Stylea
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	50 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	41 mm
Stavební výška	52 mm
Celková hmotnost	0,08 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení	37 mm
Průměr otáčení	74 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	35 mm
Šířka Běhoun	11 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Čtvercová deska
Délka plotny	38 mm
Šířka plotny	38 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	28 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	28 mm
Průměr otvoru plotny	4,4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH