

## STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●●

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Название продукта                  | Stylea                    |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 50 kg                     |
| Электропроводящий                  | ✓                         |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                     |
| Общая высота                       | 81 mm                     |
| Общая ширина                       | 54 mm                     |

## КОЛЕСО

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Материал корпуса        | Полиамид, электропроводящий             |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо                |
| Подшипник               | Подшипник скольжения с Проставка трубой |
| Ось                     | Заклепки                                |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы                       |
| Диаметр                 | 75 mm                                   |
| Ширина Протектор        | 8 mm                                    |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D                          |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал              | Полиамид                    |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный        |
| Радиус поворота       | 62 mm                       |
| Поворотное соединение | 124 mm                      |
| Диаметр купола        | 20 mm                       |

## ФИТИНГ

|                  |  |
|------------------|--|
| Тип фитинга      | Стержень с кольцом для захвата, с воротником |
| Диаметр Стержень | 11 mm  |

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# STYLEA

5920XOI075B10-11X20 DOM20

EAN 4031582355208



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

---

