

LUMINA

A525POI040P41 TFR

EAN 4031582391367



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Lumina
Tipo	Rueda giratoria con Freno de rueda
Estándar	EN12528 - Ruedas para muebles
Capacidad de carga a 3 km/h	10 kg
Capacidad de carga estática	20 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	54 mm
Ancho total	38 mm
Peso total	0,056 kg

ARO

Material del cuerpo	Polipropileno
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso con Separador tubo separador
Eje	Remachado
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	40 mm
Ancho de Banda de rodadura	6 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	65 Shore D

SOPORTE

Material	Polipropileno
Forma de Horquilla Forma	Aro doble Soporte, cerrado, con cúpula
Rodamiento giratorio	Vástago giratorio Espiga
Radio de giro	36 mm
Interferencia de giro	72 mm

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa cuadrada
Longitud de la placa	38 mm
Anchura de la placa	38 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	28 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	28 mm