# AGILA CARE

## 2474PJO150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582301601



### CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 45 mm |
| Rayon d'encombrement | 120 mm |
| Diamètre d'encombrement | 240 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 150 mm |
| Largeur du bandage | 32 mm |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Diamètre du trou central | 28 mm |
| Longueur de la vis | 96 mm |

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Usure | ● ● ● ○ ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila care |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 188 mm |
| Poids | 1.02 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2474PJO150R26-28S45 4xM8

EAN 4031582301601

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Dessins du produit**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH