

ZETA

4687ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337600

Objednávací číslo 00833927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ● ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Zeta
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12532 – Převážní vybavení
Nosnost 4 km/h	700 kg
Nosnost 6 km/h	560 kg
Statický Nosnost	1400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	240 mm
Celková šířka	96 mm
Celková hmotnost	3,881 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Dopravní šedá A (RAL7042)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, velmi těžký
Tvar Vidlice	Široký, Vyztužené
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Barva	Pasivováno modrou
Offset	55 mm
Radius otočení	161 mm
Otočné rušení	322 mm
Průměr otočné kamery	96 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	137 mm
Šířka desky	105 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (minimální)	75 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	105 mm
Průměr otvoru dlahy	11 mm

ZETA

4687ITP200P63 SOFT CV

EAN 4031582337600
Objednáací číslo 00833927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

