

## ALPHA

3470UOO100P62

EAN 4031582010206  
Rendelési szám 00004299

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Alpha                      |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő          |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 200 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 400 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -25 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 128 mm                     |
| Teljes szélesség                  | 75 mm                      |
| Összsúly                          | 0,732 kg                   |

## KERÉK

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                   |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező         |
| Csapág                       | Siklócsapág                |
| Tengely                      | Csavar anyával             |
| Kerék színe                  | Természetes fehér          |
| Szálvédők                    | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő                       | 100 mm                     |
| Futófelület szélessége       | 36 mm                      |
| Test szélessége              | 36 mm                      |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D                 |

## VÁZ

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Anyag           | Acéllemez, nehéz |
| Villa alakja    | Széles           |
| Forgócsapág     | Kétsoros golyó   |
| Szín            | Kék passzívált   |
| Ellensúlyoz     | 40 mm            |
| Körbeforgás     | 90 mm            |
| Körbeforgás     | 180 mm           |
| Kupola átmérője | 75 mm            |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 105 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 80 mm                    |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 77 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 60 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 77 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 80 mm                    |
| Tengely furat átmérője            | 9 mm                     |

# ALPHA

3470U00100P62


EAN 4031582010206  
Rendelési szám 00004299



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

