INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●●●
Kustības troksnis	●●●○○
Nodilums	●●●●○
Korozijas izturīgs	●●●●○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea clinic
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Standarta	līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Kravnesība pie 4 km/h	150 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Jā
Statiskā kravnesība	300 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais augstums	130 mm
Kopējais platums	71 mm
Kopējais svars	0,94 kg
Sertifikācija	Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Precīzijas lodīšu gultnis
Ofsets	40 mm
Pagrieziena rādiuss	102,5 mm
Grozāms savienojums	205 mm
Ieteikums	Kronšteinis ar integrētu kabeļnazis izgatavots no Polietilēns.

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	15 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs	32 mm
Skrūves garums	50 mm
Ieteikums	Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Vācijas dizaineru klubs

«IF Design» balva

Interzum balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 CC R9002

EAN 4031582382846

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH