

ZETA

4687IEP125P63

EAN 4031582308112  
Número de comanda 00804235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll               | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment      | ● ● ● ● ● |
| Atràcia                     | ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Nom del producte           | Zeta                            |
| Tipus de carcassa          | Rueda giratoria con Freno total |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 300 kg                          |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 240 kg                          |
| Tracidad de carga estàtica | 600 kg                          |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                          |
| Temperatura màxima (màxim) | 85 °C                           |
| Alçada total               | 164 mm                          |
| Àmplia general             | 96 mm                           |
| Pes total                  | 3,175 kg                        |

RODA

|                                     |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material corporal                   | Alumini                                 |
| Material de la banda de rodadura    | Tirant elàstic, negre, vulcanitzat      |
| El Bearing                          | Rodament de boles de precisió           |
| Eix                                 | Estirada de nou                         |
| Roda de color                       | 3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005) |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància                        |
| Diametralització                    | 125 mm                                  |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                                   |
| Corporació ample                    | 50 mm                                   |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 67 Shore A                              |

SUPORT

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Material             | Placa d'acer, molt pesada                    |
| Forquilla Forma      | Ample, Reforçat                              |
| Scamiento giratorio  | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Color                | Passivat blau                                |
| Desplaçament         | 60 mm                                        |
| Scio de giro         | 161 mm                                       |
| Sterferencia de giro | 322 mm                                       |
| Dome Dictel          | 96 mm                                        |

FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ZETA

4687IEP125P63

EAN 4031582308112

Número de comanda 00804235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUIXOS TÈCNICS

