

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	100 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	108 mm
Largura geral	85 mm
Peso geral	0,49 kg

SUPORTE

Material da caixa	Folha de aço, pesada
Em Forma de Garfo	Amplo
Cor	Passivada a azul

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Borracha sólida, preta
Rolamento	Rolamento liso
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	35 mm
Largura do corpo	35 mm
Dureza do Piso (A)	90 Shore A
Dureza do Piso (D)	39 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	103 mm
Largura da placa	85 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)	77 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	60 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)	77 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	80 mm
Diâmetro do furo da placa	9 mm

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Número de encomenda 00001273

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

