



Imaginea poate fi diferită de produsul original

#### PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ● ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Zeta                              |
| Tip                               | Rola fixă                         |
| Standard                          | EN12532 - Echipament de transport |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 800 kg                            |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 640 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 1600 kg                           |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 290 mm                            |
| Lățime totală                     | 117 mm                            |
| Greutate totală                   | 3,54 kg                           |

#### FURCA

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Materialul de construcție | Tablă de oțel, foarte grea |
| Formă Furcă               | Larg, Rezistent            |
| Culoare                   | Pasivat în albastru        |

#### ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Tread profile                           | convex                      |
| Tread hardness                          | moale                       |
| Material pentru corp                    | Aluminiu                    |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan, Turnată         |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Axă                                     | Înșurubat cu piuliță        |
| Roată                                   | Gri trafic A (RAL7042)      |
| Protecție pentru filet                  | Fără protecție pentru filet |
| Diametru                                | 250 mm                      |
| Benză de rulare                         | 50 mm                       |
| Lățimea corpului                        | 50 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 80 Pe malul A               |

#### RACORD

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare                        | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă                       | 137 mm                |
| Lățimea plăcii                      | 117 mm                |
| Lungime orificiu placă (minim)      | 75 mm                 |
| Lungime orificiu placă (maximă)     | 80 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (minim)  | 75 mm                 |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 105 mm                |
| Diametru orificiu placă             | 11 mm                 |

# ZETA

4688ITP250P63 soft cv

EAN 4031582337570

Numărul de comandă 00837840

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

