

## ALPHA

3470POO100P62

EAN 4031582304015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ● |
| Úbytek             | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Alpha                        |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko               |
| Standardní                  | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 160 kg                       |
| Statický Nosnost            | 320 kg                       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková výška               | 128 mm                       |
| Celková šířka               | 75 mm                        |
| Celková hmotnost            | 0,72 kg                      |

## KOLO

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Materiál těla      | Polyprpylen               |
| Materiál běhounu   | Identické s tělem Kolo    |
| Ložisko            | Ložisko                   |
| Šroub              | Šroub s maticí            |
| Barva Kolo         | Grafitově černá (RAL9011) |
| Ochranná krytka    | Bez pouzdra               |
| Průměr             | 100 mm                    |
| Šířka Běhoun       | 36 mm                     |
| Šířka těla         | 36 mm                     |
| Tvrdost Běhoun (D) | 65 Shore D                |

## UCHYCENÍ

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Materiál       | Ocelový plech, těžký |
| Tvar Vidlice   | Široký               |
| Otočné ložisko | Dva míčové závody    |
| Barva          | Pasivováno modrou    |
| Offset         | 40 mm                |
| Radius otočení | 90 mm                |
| Otočné rušení  | 180 mm               |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 105 mm               |
| Šířka desky                    | 80 mm                |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 60 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 77 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm                |
| Průměr otvoru dlahy            | 9 mm                 |

# ALPHA

3470POO100P62

EAN 4031582304015



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

3470U00100P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

