

PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Puretech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
ОбВантажопідйомність 4 км/год	100 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна вага	0,47 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	125 mm
Протектор	37 mm
Діаметр отвору Вісь	12 mm
Довжина хаба	48 mm
Твердість Протектор (A)	85 Прибережна A

PURETECH

PVR125x37-Ø12 HL48

EAN 4031582321272

Номер замовлення 00030957
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

